

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3363.104 水冷式熱交換器

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3363.104 - 水冷式熱交換器 ウォール型

出力クラス (冷却能力) 375 ~ 5,000 W。過酷な環境下での使用に最適。快適かつ多様の取り付け方法および多様の水配管接続に対応。表面取り付けあるいは全埋め込みが可能。

Features

品番	SK 3363.104
仕様	ウォール型 水配管部品はステンレス(1.4571)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 °Cまで上がる環境での使用に適しています。快適かつ多様の取り付け方法および様々な水配管接続に対応しています。表面取り付けあるいは全埋め込み取り付けが可能。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 密閉部品および固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 0.5 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 37 W 60 Hz の場合: 38 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.17 A 60 Hz の場合: 0.18 A
許容最大圧力 (p 最大)	1: 10 バール
デューティーサイクル	100 %
冷却剤	水 (仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C...30 °C

Features

水配管接続	½インチ ホースコネクター G ⅓ インチおねじ
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C...70 °C
注記：	e-コンフォートコントローラー仕様は逆止弁内蔵
寸法：	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 120 mm
品番について	納期についてはお問合せ下さい
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C...55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
1パック	1 個
関税率番号	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
製品説明	SK 水冷式熱交換器、ウォール型、0.5 kW、230 V、単相、50/60 Hz、ベーシックコントロール、水ガイド部：V4A、幅x高さx奥行：280 x 550 x 120 mm

Approvals

Approvals

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Explanations

CE適合宣言書