Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3373.504 水冷式熱交換器

State: 2025/12/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3373.504 - 水冷式熱交換器 ウォール型

出力クラス (冷却能力) 375 ~ 5,000 W。過酷な環境下での使用に最適。快適かつ多様の取り付け方法および多様の水配管接続に対応。表面取り付けあるいは全埋め込みが可能。

Features

品番	SK 3373.504
<u></u>	
	ウォール型
	水配管部品はステンレス(1.4571)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適して
	います。快適かつ多様の取り付け方法および様々な水配管接続に対
	応しています。表面取り付けあるいは全埋め込み取り付けが可能。
	RAL 7035
同梱品	
	穴加工用テンプレート
	密閉部品および固定部品
冷却能力 	L 35 W 10 (400 l/h 時): 2 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 110 W
	60 Hz の場合: 140 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.38 A
	60 Hz の場合: 0.43 A
許容最大圧力 (p 最大)	1 - 10 バール
デューティーサイクル	100 %
冷却剤	水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C30 °C

© Rittal 2025

Features

水配管接続	½インチ ホースコネクター G ☑ インチおねじ
温度制御	e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C70 °C
注記:	e-コンフォートコントローラー仕様は逆止弁内蔵
寸法:	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 145 mm
品番について	納期についてはお問合せ下さい
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
1パック	1個
純質量	18.715
総質量	19.7
関税率番号	84158300
EAN	4028177496026
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4