

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3374.500 水冷式熱交換器

State: 2026/06/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3374.500 - 水冷式熱交換器 ウォール型

出力クラス (冷却能力) 375 ~ 5,000 W。過酷な環境下での使用に最適。快適かつ多様の取り付け方法および多様の水配管接続に対応。表面取り付けあるいは全埋め込みが可能。



## Features

品番	SK 3374.500
仕様	ウォール型 水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	過酷な環境下や周囲温度が +70 °C まで上がる環境での使用に適しています。快適かつ多様の取り付け方法および様々な水配管接続に対応しています。表面取り付けあるいは全埋め込み取り付けが可能。
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 密閉部品および固定部品
冷却能力	L 35 W 10 (400 l/h 時): 3 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 169 W 60 Hz の場合: 232 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.76 A 60 Hz の場合: 1.01 A

# Features

許容最大圧力 (p 最大)	1: 10 バール
デューティーサイクル	100 %
冷却剤	水 (仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度	1 °C...30 °C
水配管接続	½インチ ホースコネクター G ¾ インチおねじ
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	1 °C...70 °C
注記:	e-コンフォートコントローラー仕様は逆止弁内蔵
寸法:	幅: 400 mm 高さ: 950 mm 奥行: 145 mm
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C...55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
1パック	1 個
純質量	23.01 kg
総質量	24.221 kg
関税率番号	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515

# Features

---

ECLASS 8.0

27180712

---

製品説明

SK 水冷式熱交換器、ウォール型、3 kW、230 V、単相、50/60 Hz、コンフォートコントロール、水ガイド部：銅/黄銅、幅x高さx奥行：400 x 950 x 145 mm

# Approvals

---

Approvals

CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

CE適合宣言書