Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3418.010 ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 3418.010 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

Features

品番	SV 3418.010
材質	ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護:ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
	RAL 7035
注記:	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
Rated insulation voltage	690 V
定格電流 最大	63 A
定格電圧	400 V、三相
注記:	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に 使います
寸法:	幅: 27 mm 高さ: 209 mm
 丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 25 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極

© Rittal 2025 2

Features

定格電圧 (L1 + L2)	400 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	400 V (DC)
Round conductor cross-section	1.5 - 25 mm ²
1パック	10 個
純質量	1.69
総質量	1.78
銅の含有量 (kg / 個)	0.018
関税率番号	85369095
EAN	4028177674929
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvals

Explanations	CE適合宣言書	
	Lloyds Register of Shipping	
	DNV-GL	
Approvals	ABS	

© Rittal 2025