

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3418.010

## ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3418.010 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

## Features

品番	SV 3418.010
材質	ヒューズアダプター：グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
定格絶縁電圧 $U_i$	690 V
定格電流 最大	63 A
定格電圧	400 V、三相
注記：	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
寸法：	幅: 27 mm 高さ: 209 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極

# Features

---

定格電圧 (L1 + L2)	400 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	400 V (DC)
丸型ケーブル断面積	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
1パック	10 個
純質量	1.69 kg
総質量	1.78 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.018
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
製品説明	SV Bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-25 mm <sup>2</sup> , adaptor sleeve

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
-----------	--

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------