Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3418.040 ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 3418.040 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

Features

品番	SV 3418.040
仕様	Easy Connect
材質	ヒューズアダプター:グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護:ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合 接触保護:ポリアミド製
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み組み立て済みユニット。接触防止保護カバーと外側の接続 端子を含む
注記:	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用 ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D 02-E 18 (アダプタースリーブ)
Rated insulation voltage	690 V
定格電流 最大	63 A
定格電圧	400 V (DC) 400 V、三相
注記:	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に 使います

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 41 mm 高さ: 251 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 16 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3極
定格電圧 (L1 + L2)	400 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	400 V (DC)
1パック	5 個
純質量	1.5
総質量	1.66
銅の含有量 (kg / 個)	0.066
関税率番号	85369095
EAN	4028177674943
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3