

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.040

ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.040 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

Features

| | |
|--------------|---|
| 品番 | SV 3418.040 |
| 仕様 | Easy Connect |
| 材質 | ヒューズアダプター：グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合 接触保護：ポリアミド製 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 配線済み組み立て済みユニット。接触防止保護カバーと外側の接続端子を含む |
| 注記： | 撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください |
| 適用バスバーシステム間隔 | 60 mm |
| 電源接続 | サポート端子 |
| ヒューズリンク | D 02-E 18 (アダプタースリーブ) |
| 定格絶縁電圧 U_i | 690 V |
| 定格電流 最大 | 63 A |
| 定格電圧 | 400 V (DC) 400 V、三相 |
| 注記： | DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います |

Features

| | |
|----------------|--|
| 寸法： | 幅: 41 mm 高さ: 251 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 1.5 - 16 mm ² |
| 適用バスバー | 高さ: 5, 10 mm |
| 極数 | 3 極 |
| 定格電圧 (L1 + L2) | 400 V (DC) |
| 定格電圧 (L1 + L3) | 400 V (DC) |
| 丸型ケーブル断面積 | 1.5 - 16 mm ² |
| 1パック | 5 個 |
| 純質量 | 1.5 kg |
| 総質量 | 1.66 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.066 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| 製品説明 | SV Bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm ² , adaptor sleeve, including cover plate |

Approvals

Approvals

Approvals

ABS

DNV

Lloyds Register

Explanations

CE適合宣言書