

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NHヒューズ断路器、ヒューズサイ
ズ000

State: 2026/02/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.000 - NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000 マウンティングプレート取り付け用

Features

品番	SV 3431.000
仕様	マウンティングプレート取り付け用
材質	グラスファイバー強化型ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 9011 カバー：RAL 7035
銅板フレックスバーのカップリングサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 10 mm クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	100 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 89 mm 高さ: 141.5 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 50 mm ²

Features

極数	3 極
Round conductor cross-section	1.5 - 50 mm ²
1パック	1 個
純質量	0.401
総質量	0.453
銅の含有量 (kg / 個)	0.15
関税率番号	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書