

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040

ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2026/05/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.040 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

Features

品番	SV 3433.040
仕様	Easy Connect
材質	ヒューズアダプター：グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合 接触保護：ポリアミド製
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済み組み立て済みユニット。接触防止保護カバーと外側の接続端子を含む
注記：	撚線ケーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D III-E 33 (アダプターねじ)
定格絶縁電圧 U_i	690 V
定格電流 最大	63 A
定格電圧	690 V (DC) 690 V、三相
注記：	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います

Features

寸法：	幅: 71 mm 高さ: 251 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 16 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
定格電圧 (L1 + L2)	690 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	690 V (DC)
丸型ケーブル断面積	1.5 - 16 mm ²
1パック	5 個
純質量	2 kg
総質量	2.496 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.119
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
製品説明	SV Bus-mounting fuse base, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm ² , adaptor screw, including cover plate

Approvals

Approvals

Approvals

ABS

DNV

Lloyds Register

Explanations

CE適合宣言書