

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010

接続アダプター

State: 2026/06/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 3439.010
材質	カバー：ABSプラスチック シャーシ：ガラスファイバー強化ポリエステル(PBT) 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電流 最大	600 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります UL認可は、AC使用の場合のみ有効です DCアプリケーションにおける定格電圧は、バスバーホルダー (9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
ケーブル引き出し口	上/下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極
寸法：	幅: 180 mm 高さ: 247 mm
丸型ケーブル（複数線）の接続	35 - 240 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	24 x 21 mm

Features

1パック	1 個
純質量	4.36 kg
総質量	4.635 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.732
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Connection adaptor, 600 A, 690 V, 3-pole, cable outlet top/ bottom, round conductor connection 35-240 mm ² , clamping area WH: 24x21 mm

Approvals

Approvals	ABS
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書