

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

サーバー用スライドレール

State: 2026/04/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - サーバー用スライドレール IT ラックシステムおよび IT キャビネット用

組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。



Features

品番	IT 3659.191
仕様	機器取り付け面間距離 573.65~701.65 mm 用
製品説明	組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。
材質	鋼板製
耐荷重	30 kg
注記：	L 型マウンティングレールが必要となります
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT VX VX IT 奥行: = 800 mm
1パック	2 個
純質量	2.82 kg
総質量	3.08 kg

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	サーバー用スライドレール、TS、TS IT、VX、VX IT 用、適用奥行 800 mm、ストローク：573 mm、最大幅 430 mm のサーバ用