

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# IT 3659.191

## サーバー用スライドレール

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - サーバー用ライドレール IT ラックシステムおよび IT キャビネット用

組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。



## Features

品番	IT 3659.191
仕様	機器取り付け面間距離 573.65~701.65 mm 用
製品説明	組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。
材質	鋼板製
耐荷重	30 kg
注記：	L型マウンティングレールが必要となります
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT VX VX IT 奥行:= 800 mm
1パック	2 個
純質量	2.82
総質量	3.08

# Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177964938
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261