

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HP 3659.440

## TFTディスプレイ、15インチ

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HP 3659.440 - TFTディスプレイ、15インチ

19インチフロントパネル7 U、TFT LCD 15.1インチ、反射防止加工した保護レンズ、色：1,670万、最大解像度1024 x 768ピクセル。

## Features

品番	HP 3659.440
製品説明	コート処理を施した安全ガラス
材質	フロントパネル：アルミニウム、静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 7 U
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン)
注記：	奥行きはディスプレイの装備（安全ガラスやタッチパネルなど）により異なります。
Test specification	EN 60 950およびEMCガイドライン89/336/EWG試験済み。
ディスプレイ輝度	250 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	300 : 1
On Screen Display (OSD)	メンブレンキーボード、フロント側
Reading angle left/right	160 °
解像度、ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル
色の数	16,700,000
解像度、コントローラー	VGA SVGA
1パック	1 個

# Features

---

純質量	8.36
総質量	8.8
関税率番号	85286200
EAN	4028177499294
ECLASS 8.0	27189234