

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.012

## 衛生環境デザイン (HD)

State: 2026/03/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.012 - 衛生環境デザイン (HD) HD コンパクト エンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルは前面に 30° 傾斜しています。食品との見分けがはっきりと付くよう、パッキンは青色にしています。

## Features

品番	HD 4000.012
仕様	ルーフ傾斜 30° (前方へ)
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア (差し込みパッキン付き) ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート
寸法：	幅: 610 mm 前方高さ: 810 mm 高さ リア: 929 mm 奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	550 mm x 735 mm
ドア開角度	125°
IKコード	IK08
基材	ステンレス

# Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
1パック	1 個
純質量	30 kg
総質量	32 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
製品説明	HD コンパクトエンクロージャー、1.4301(AISI 304)、幅x高さx奥行 610x810x210 mm