Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.062 HD 操作用ハウジング

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



HD 4000.062 - HD 操作用ハウジング

モニター、PC やその他のディスプレイ付きコンポーネントは、操作用ハウジング内で衛生的かつ確実に保護されます。30°のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水が溜まらないようにします。

Features

品番	HD 4000.062
メリット	ルーフ傾斜 30° (前方へ) ディスプレイ (最大 24インチ) 用、高さ調節可能取付プレート デスクトップ TFT モニター用ホルダー、高さ調節可能、24インチ ディスプレイまで使用可能
材質	エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304) HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L) 透視窓:ポリカーボネート パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 透視窓:ポリカーボネート
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品	エンクロージャー、密閉型 透視窓および差し込みパッキン付きドア ドアヒンジ位置は右側 VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
オプション	透視窓無し 取付プレートの代わりにマウンティングプレート 透視窓の代わりに、タッチパネル用カットアウト HD キーボードトレイ

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 810 mm
	前方高さ: 692 mm
	高さ リア: 848 mm
	奥行: 266 mm
可視面積	透視窓幅: 535 mm
	透視窓高さ: 325 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
板厚(ドア)	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IKコード	IK08
1パック	1個
純質量	33.2
総質量	33.2
関税率番号	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3