


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

HD 操作用ハウジング

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - HD 操作用ハウジング

モニター、PC やその他のディスプレイ付きコンポーネントは、操作用ハウジング内で衛生的かつ確実に保護されます。30° のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水が溜まらないようにします。

Features

品番	HD 4000.062
メリット	ルーフ傾斜 30° (前方へ) ディスプレイ (最大 24インチ) 用、高さ調節可能取付プレート デスクトップ TFT モニター用ホルダー、高さ調節可能、24インチ ディスプレイまで使用可能
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) 透視窓：ポリカーボネート パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 透視窓：ポリカーボネート
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$ パッキン：青色に着色 (RAL 5010)
同梱品	エンクロージャー、密閉型 透視窓および差し込みパッキン付きドア ドアヒンジ位置は右側 VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
オプション	透視窓無し 取付プレートの代わりにマウンティングプレート 透視窓の代わりに、タッチパネル用カットアウト HD キーボードトレイ

Features

寸法 :	幅: 810 mm 前方高さ: 692 mm 高さ リア: 848 mm 奥行: 266 mm
可視面積	透視窓幅: 535 mm 透視窓高さ: 325 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
板厚 (ドア)	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IKコード	IK08
1パック	1 個
純質量	33.2
総質量	33.2
関税率番号	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101