


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064

HD プリンターハウジング

State: 2026/05/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - HD プリンターハウジング

製造現場で、プリンターあるいはその他の PC コンポーネントを使用する場合のための、衛生的に設計されたキャビネット。

Features

品番	HD 4000.064
メリット	<p>製造現場において、プリンターを衛生的かつ安全に設置するために HD 操作用ハウジングと組み合わせて、完全な PC エンクロージャーを構築することが可能です。</p> <p>引き出し式および高さ調節式のユニットテーブルは、例えば、ラベル交換をする際のプリンターへの素早いアクセスを引き可能にします</p>
材質	<p>エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304)</p> <p>HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L)</p> <p>パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合</p> <p>ユニットテーブル：鋼板、塗装処理</p>
表面	<p>ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math></p> <p>パッキン：青色に着色（RAL 5010）</p>
同梱品	<p>エンクロージャー、密閉型</p> <p>ドア (差し込みパッキン付き)</p> <p>ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能</p> <p>ユニットテーブル</p>
オプション	<p>サイドレール無し</p> <p>ユニットテーブル無し</p> <p>マウンティングプレート付き</p> <p>HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き)</p>

Features

寸法：
幅: 810 mm
前方高さ: 863 mm
高さ リア: 888 mm
奥行: 496 mm

板厚 (エンクロージャー) 1.5 mm

板厚 (ドア) 2 mm

保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 66

1パック 1 個

純質量 54.2 kg

総質量 54.2 kg

PCF/VE (Cradle to Gate) 193.59

関税率番号 94032080

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Explanations

PCF-declaration