Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.082 HD 透視窓

State: 2025/11/03 (Source: rittal.com/jp-ja)



HD 4000.082 - HD 透視窓

押しボタンやディスプレイの保護に使用します。

Features

品番	HD 4000.082
製品説明	押しボタンやディスプレイの保護に使用します。
メリット	広い視野 透視窓とフレームの間に隙間はありません ヒンジは外側に設置 キーを使わずに簡単に開けることができるT型ハンドル付き
材質	フレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304) パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 透視窓:ポリカーボネート
同梱品	ヒンジ x 2 を含む T型ハンドルを含む 取り付け部品を含む
可視面積	透視窓幅: 352 mm 透視窓高さ: 185 mm
寸法:	幅: 470 mm 高さ: 290 mm 奥行: 65 mm
適用	エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
IKJ-F	IK08
取り付け方法	平らな面に取り付けるために使用します。

© Rittal 2025 2

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
	タイプ 13
1パック	1個
純質量	2.84
総質量	2.896
関税率番号	39252000
EAN	4028177985162
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025