

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082

HD 透視窓

State: 2026/04/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - HD 透視窓

押しボタンやディスプレイの保護に使用します。

Features

品番	HD 4000.082
製品説明	押しボタンやディスプレイの保護に使用します。
メリット	広い視野 透視窓とフレームの間に隙間はありません ヒンジは外側に設置 キーを使わずに簡単に開けることができる T 型ハンドル付き
材質	フレーム：ステンレス 1.4301 (AISI 304) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン 21 CFR 177.2600 に適合 透視窓：ポリカーボネート
同梱品	ヒンジ x 2 を含む T 型ハンドルを含む 取り付け部品を含む
可視面積	透視窓幅: 352 mm 透視窓高さ: 185 mm
寸法：	幅: 470 mm 高さ: 290 mm 奥行: 65 mm
適用	エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
IKコード	IK08
取り付け方法	平らな面に取り付けるために使用します。

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12 タイプ 13
1パック	1 個
純質量	2.84 kg
総質量	2.896 kg
関税率番号	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	HD 透視窓、T 型ハンドル付き、幅x高さ：470x290 mm、ステンレス 1.4301 製
