



HD 4000.240 - HD レベル調整脚

HD レベル調整脚：ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません。また、フレキシブルな床面プレートは、10°までの床面傾斜に対応します。

Features

品番	HD 4000.240
仕様	アンカープレート無し
メリット	ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません フレキシブルなボトムパネルによって、10°までの床面傾斜に対応します レベル調整範囲が55 mmと大きいので、床面が傾斜している場合、多数を並べて使用することも可能です 3-A 衛生基準による認証
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	固定部品とパッキンを含む
耐荷重	1脚あたり最大 7000 N (静荷重)
寸法：	ねじ: M12
適用	エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー VX VX SE TS
レベル調整範囲	122 - 175 mm
1パック	4 個
純質量	2 kg
総質量	2.342 kg

Features

関税率番号	73181900
-------	----------

ETIM 9	EC002622
--------	----------

ETIM 8	EC002622
--------	----------

ECLASS 8.0	27189263
------------	----------

製品説明	HD Levelling foot, without base mount, Stainless steel 1.4301
------	---