Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 4000.240 HD レベル調整脚

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



HD 4000.240 - HD レベル調整脚

HD レベル調整脚:ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません。また、フレキシブルな床面プレートは、10°までの床面傾斜に対応します。

Features

品番	HD 4000.240
仕様	アンカープレート無し
メリット	ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりませんフレクシブルなボトムパネルによって、10°までの床面傾斜に対応しますレベル調整範囲が55 mmと大きいので、床面が傾斜している場合、多数を並べて使用することも可能です3-A 衛生基準による認証
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	固定部品とパッキンを含む
耐荷重	1脚あたり最大 7000 N (静荷重)
寸法:	ねじ: M12
適用	エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー VX VX SE TS
レベル調整範囲	122 - 175 mm
1パック	4 個
純質量	2
総質量 	2.342

© Rittal 2025

Features

関税率番号	73181900
EAN	4028177707641
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3