

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.250 HD レベル調整脚

State: 2026/02/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 4000.250 - HD レベル調整脚

HD レベル調整脚：ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません。また、フレキシブルな床面プレートは、10°までの床面傾斜に対応します。

## Features

品番	HD 4000.250
仕様	床固定(アンカープレート)付き
メリット	ねじ山が常時カバーされ、密閉されているので、清掃時に手間がかかりません フレキシブルなボトムパネルによって、10°までの床面傾斜に対応します レベル調整範囲が55 mmと大きいので、床面が傾斜している場合、 多数を並べて使用することも可能です 3-A衛生基準による認証
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品	固定部品とパッキンを含む
耐荷重	1脚あたり最大 7000 N (静荷重)
寸法：	ねじ: M12
適用	エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー VX VX SE TS
レベル調整範囲	122 - 175 mm
1パック	4 個
純質量	2.4
総質量	2.5

# Features

---

関税率番号 73181900

---

EAN 4028177707658

---

ETIM 9 EC002622

---

ETIM 8 EC002622

---

ECLASS 8.0 27189263