



HD 4000.685 - 大型エンクロージャー HD

HD 大型エンクロージャーは、定期的に清掃される衛生的な環境用の、連結可能なエンクロージャーソリューションです。



Features

品番	HD 4000.685
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 マウンティングプレート：鋼板
表面	ハウ징とドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 $< 0.8 \mu\text{m}$ マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色 (RAL 5010)
同梱品	リアパネル グランドプレートが溶接されているエンクロージャーフレーム ドア (差し込みパッキン付き) シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート
オプション	HD ベースフレーム (レベルアジャスター付き)

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	499 mm x 1,696 mm
ドア開角度	125°
IKコード	IK08
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4X Type 12
1パック	1 個
純質量	74
総質量	76.75
関税率番号	94032080
EAN	4028177693586
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)