Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.150 アッセンブリーフレーム

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.150 - アッセンブリーフレーム

アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては高さ調節も可能な、プレート 類やキャビネットの実装作業用テーブルです。

Features

| 品番 | AS 4050.150 |
|--------|--|
| 仕様 | 150 MN (手動式傾斜角調整) |
| 製品説明 | アッセンブリフレームは移動可能で、傾き調節やタイプによっては 高さ調節も可能な、プレート類やキャビネットの実装作業用テーブ ルです。 |
| メリット | 人間工学に基づいた、そして背中に負担をかけない作業を可能にします 電源に依存しないので、工場のどこへでも設置可能 不使用時の最小所要床面積 4個の自在式キャスターと全体固定機能によるシンプルなハンドリング クイックリリースファスナーを使って、マウンティングプレートを自在に固定 |
| 仕様 | 傾斜調節範囲 約 $0\sim 80^\circ$ |
| 同梱品 | アッセンブリーフレーム クランプユニット (下) x 1 パック クランプユニット (上) x 1 パック |
| 注記: | アッセンブリフレーム横幅拡張セットを使用すると、加工スペース を最大 1900 x 1900 mm にまで拡張することができます。 |
| 機械外形寸法 | 幅: 1,400 mm 奥行: 1,250 mm |
| | |

© Rittal 2025

Features

| Dimensions support surface max. | 幅: 1,110 mm 高さ: 1,900 mm |
|---------------------------------|--|
| Dimensions support surface min. | 幅: 1,110 mm 高さ: 1,230 mm |
| 荷重 | 150 kg |
| 作業台高さ | Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 123 |
| 総質量 | 138 |
| 関税率番号 | 84279000 |
| EAN | 4028177804609 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| | |

Approvals

| Explanations | |
|--------------|--------|
| Explanations | CLEGGE |

© Rittal 2025 3