

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

## MC125 配線ダクトカッター

State: 2026/06/24 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - MC125 配線ダクトカッター

配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチスケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。



## Features

品番	AS 4050.435
製品説明	配線ダクトの手作業によるカッティング用。加工する材料のための調整可能な長さ用エンドストップ付き。ミリメートルおよびインチスケールでレーザー彫刻された目盛を有するアルマイト処理の載置面。フィンガーガードが組み込まれているため、安全な加工が可能。作業台上に取り付けることを前提に設計されています。
メリット	配線ダクトの手作業による低コストな切断加工を可能にします 配線ダクトのカッティングを、手作業による切断よりも、容易にします

# Features

設置スペース	幅: 1,332 mm 高さ: 798 mm 奥行: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2.5 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大幅	125 mm
加工可能な材料	プラスチック
1パック	1 個
純質量	14.3 kg
総質量	15.43 kg
関税率番号	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
製品説明	MC125 配線ダクトカッター、手作業による配線ダクトとそのカバーのカッティングに使用します