

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450

自動カッティングマシン C8

State: 2025/07/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - 自動カッティングマシン C8

ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。

Features

品番	AS 4050.450
仕様	操作パネル付き
製品説明	ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。
メリット	簡単な操作 ワイヤーの挿入が容易 簡単に開くフィードローラー部 PC とコンパチブル
仕様	単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm ² (AWG 28 - 8) 単線 (単芯) 0.08 ~ 2.5 mm ² (AWG 28 - 14) 適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm 送り速度 0 ~ 1.5 m/秒 調整可能なフィードローラーの接触圧力 DC サーボドライブ
同梱品	自動カッティングマシン C8 ソフトウェア (CD-ROM版) 接続ケーブル、プラグ付き
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	120 VA
機械外形寸法	幅: 380 mm 高さ: 470 mm 奥行: 360 mm
1パック	1 個

Features

純質量	24
総質量	24
関税率番号	84798997
EAN	4028177804845
ECLASS 8.0	36600890