Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.745 スリーブ端子

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.745 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.745
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色	黒
長さ	8 mm
AWG	16
内径	4 mm
適用断面積	1.5 mm²
DIN 色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記:	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーに お問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
総質量	0.5

© Rittal 2025 2

Features

関税率番号	85369010
EAN	4028177805132
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025