



AS 4050.749 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.749
仕様	自動コンフェクション装置用
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黒
適用	エンクロージャータイプ: 自動圧着マシン RC 自動圧着マシン R8 自動圧着マシン R8 E
長さ	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
適用断面積	1.5 mm ²
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	5,000 個
純質量	5 kg

Features

総質量	0.722 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules According to DIN colour code

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------