

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.749 スリーブ端子

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.749 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.749
仕様	自動コンフェクション装置用
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黒
適用	エンクロージャータイプ: 自動圧着マシン RC 自動圧着マシン R8 自動圧着マシン R8 E
長さ	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
適用断面積	1.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	5,000 個
純質量	5 kg

# Features

---

総質量	0.722 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules According to DIN colour code

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------