



AS 4050.750 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.750
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	青
長さ	8 mm
AWG	14
内径	4.2 mm
適用断面積	2.5 mm ²
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	3,000 個
純質量	3 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8

EC000005

ECLASS 8.0

36659290

製品説明

Wire end ferrules According to DIN colour code

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

UR