


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.764 スリーブ端子

State: 2026/01/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

# AS 4050.764 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.764
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	8 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.75 mm <sup>2</sup>
注記：	UL認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210 4050.452
納品形態	単体で
1パック	500 個

## Features

---

純質量	0.5
総質量	0.044
関税率番号	85369010
EAN	4028177815766
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UR