

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.771 スリーブ端子

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.771 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.771
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黄
長さ	12 mm
AWG	18
内径	3 mm
リタール色番号	Yes
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010

# Features

---

EAN 4028177999763

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)  
UR