

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.773
スリーブ端子

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.773 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4050.773
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	赤
長さ	8 mm
AWG	16
内径	3.5 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	1.5 mm ²
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
適用品番	4051.205 4051.210 4050.452
納品形態	単体で
1パック	500 個

Features

純質量	0.5 kg
総質量	0.058 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルール端子、1.5 mm ² 、AWG 16、8 mm、赤、単体(ばら)、500 個

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------