

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.784  
スリーブ端子

State: 2026/02/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

# AS 4050.784 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4050.784
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	グレー
長さ	18 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
リタール色番号	Yes
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	100 個
純質量	0.1
総質量	0.041

# Features

---

関税率番号 85369010

EAN 4028177000018

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)

UR