Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

AS 4051.105 - LED 作業灯 WS 540 用

テーブルプレートへの固定に使用します、クランプ器具付き。







Features

品番	AS 4051.105
製品説明	テーブルプレートへの固定に使用します、クランプ器具付き。
メリット	明るく、まぶしさやちらつきのない照明、均一で影のない照明 温白色、中性白色 (白色) から昼白色までの選択可能な色温度によ り、集中力を高め、疲労を軽減します 優れた色再現性と強いコントラスト 三次元ヘッドジョイント付きアルミ製スプリングアーム。自在に動 かすことができ、固定もできるので、光源の自由な位置決めが可能
仕様	スプリングアーム:長さ 970 mm 演色評価数:94 ~ 98 Ra 反射角度:100°
材質	照明灯ハウジング:アルミ製 まぶしさ軽減:Macrolon (ポリカーボネート)
同梱品	LED 作業灯 取り付け部品を含む
定格出力	26 W
接続ケーブル長さ	3 m

© Rittal 2025 2

Features

可能な連結	電源プラグ (CEE 7/16) 付き AC アダプター
光源	84 x SMD LED
保護等級	III (SELV)
光束	2,930 lm
適用品番	4051.100
動作温度範囲	-10 °C40 °C
定格電圧	110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:	幅: 545 mm 高さ: 90 mm 奥行: 35 mm
1パック	1個
純質量	2.5
総質量	4.2
関税率番号	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3