

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.540 スリーブ端子

State: 2026/05/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.540 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.540
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	オレンジ
長さ	8 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
リタール色番号	Yes
適用断面積	0.5 mm ²
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	4,000 個
純質量	4 kg
総質量	0.465 kg
関税率番号	85369010

Features

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules 0.5 mm ² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 0.5 mm ²

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------