

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.543 スリーブ端子

State: 2025/12/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.543 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.543
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	赤
長さ	8 mm
AWG	16
内径	4 mm
リターン色番号	Yes
適用断面積	1.5 mm <sup>2</sup>
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	4,000 個
純質量	4
総質量	0.64
関税率番号	85369010

# Features

---

EAN	4028177937918
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000005
--------	----------

---

ETIM 8	EC000005
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------