## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.544 スリーブ端子

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AS 4051.544 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

#### **Features**

品番	AS 4051.544	
製品説明	プラスチックカラー付き。	
仕様	耐熱性 最高 105 °C	
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー:ポリプロピレン	
塗装色	白	
長さ	10 mm	
AWG	20	
内径	2.9 mm	
適用断面積	0.5 mm <sup>2</sup>	
DIN 色番号	Yes	
Multinorm	Yes	
注記:	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。	
納品形態	ベルト上	
1パック	4,000 個	
純質量	4	
	85369010	
EAN	4028177937925	

© Rittal 2025 2

### **Features**

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

# **Approvals**

Approvals UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3