

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.548 スリーブ端子

State: 2026/06/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.548 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.548
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	8 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
適用断面積	0.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
納品形態	ベルト上
1パック	4,000 個
純質量	4 kg
総質量	0.46 kg
関税率番号	85369010

# Features

---

ETIM 9	EC000005
--------	----------

---

ETIM 8	EC000005
--------	----------

---

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

---

製品説明	Wire end ferrules 0.5 mm <sup>2</sup> x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm <sup>2</sup>
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------