

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.574 スリーブ端子

State: 2026/01/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

# AS 4051.574 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.574
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	オレンジ
長さ	8 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
リタール色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
EAN	4028177999565

# Features

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

# Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)

UR