

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.576 スリーブ端子

State: 2026/02/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

# AS 4051.576 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.576
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	オレンジ
長さ	12 mm
AWG	20
内径	2.9 mm
リタール色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

# Features

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルール端子、0.5 mm <sup>2</sup> 、オレンジ、単体(ばら)、 12 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------