


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.582 スリーブ端子

State: 2026/04/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.582 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.582
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	黄
長さ	12 mm
AWG	18
内径	3.5 mm
リタール色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルルール端子、1.0 mm ² 、黄、単体 (ばら)、12 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------