



# AS 4051.605 スリーブ端子

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.605 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

品番	AS 4051.605
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	青
長さ	10 mm
AWG	14
内径	4.2 mm
適用断面積	2.5 mm <sup>2</sup>
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	ベルト上
1パック	3,000 個
純質量	3 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

# Features

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	Wire end ferrules 2.5 mm <sup>2</sup> x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------