

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.617 スリーブ端子

State: 2026/06/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.617 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

| | |
|---------|---|
| 品番 | AS 4051.617 |
| 製品説明 | プラスチックカラー付き。 |
| 仕様 | 耐熱性 最高 105 °C |
| 材質 | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色 | グレー |
| 長さ | 12 mm |
| AWG | 18 |
| 内径 | 2.8 mm |
| DIN 色番号 | Yes |
| 注記： | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 |
| 規格： | AEH DIN 46228 |
| 納品形態 | 単体で |
| 1パック | 500 個 |
| 純質量 | 0.5 |
| 関税率番号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Features

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000005 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

| | |
|------|--|
| 製品説明 | ワイヤ加工用フェルルール端子、0.75 mm ² 、グレー、単体 (ばら)、 12 mm |
|------|--|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) UR |
|-----------|--------------------------|