



# AS 4051.647 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

## Features

|         |   |
|---------|---|
| 品番      | AS 4051.647   |
| 製品説明    | プラスチックカラー付き。  |
| 仕様      | 耐熱性 最高 105 °C   |
| 材質      | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン   |
| 塗装色     | 黒   |
| 長さ      | 10 mm   |
| AWG     | 16  |
| 内径      | 3.5 mm  |
| 適用断面積   | 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| DIN 色番号 | Yes   |
| 注記：     | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。<br>専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 |
| 規格：     | AEH DIN 46228   |
| 適用品番    | 4051.205<br>4051.210  |
| 納品形態    | 単体で (100 個入り、10 セット)  |
| 1パック    | 1,000 個   |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 純質量        | 1 kg   |
| 総質量        | 0.14 kg  |
| 関税率番号      | 85369010   |
| ETIM 9     | EC000005   |
| ETIM 8     | EC000005   |
| ECLASS 8.0 | 36659290   |
| 製品説明       | ワイヤ加工用フェルール端子、1.5 mm <sup>2</sup> 、AWG 16、10 mm、黒、<br>単体 (ばら 100 個入りを 10 パック)、1000 個 |

# Approvals

---

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-----------|--------------------------|