

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.716 スリーブ端子

State: 2026/06/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.716 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.716
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	ライトブルー
長さ	8 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
DIN 色番号	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
規格：	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

製品説明 ワイヤ加工用フェルルール端子、0.75 mm²、水色、単体 (ばら)、8 mm

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)
UR