## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4051.727 スリーブ端子

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



### AS 4051.727 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

#### **Features**

品番	AS 4051.727
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー:ポリプロピレン
塗装色	オレンジ
長さ	8 mm
AWG	12
内径	4.8 mm
注記:	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーに お問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
EAN	4028177999978
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2025 2

#### **Features**

ECLASS 8.0 36659290

## **Approvals**

Approvals UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025

3