Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4051.732 スリーブ端子

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4051.732 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.732
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー:ポリプロピレン
長さ	18 mm
AWG	10
内径	6.3 mm
DIN 色番号	Yes
注記:	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーに お問い合わせください。
規格:	AEH DIN 46228
納品形態	単体で
1パック	100 個
純質量	0.1
関税率番号	85369010
EAN	4028177002029
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3