

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.001

## 圧着工具

State: 2026/05/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.001 - 圧着工具 スリーブ端子用

DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。



## Features

品番	AS 4054.001
仕様	角度付き
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。
メリット	大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高い処理が可能です ロック機構付き
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル：アントラシートとリタールパワーピンク
圧着	四角形圧着
ケーブル引き込みの向き	正面

# Features

---

寸法：	高さ: 59 mm 長さ: 198 mm
AWG	22 - 10
適用断面積	0.5 - 6 mm <sup>2</sup>
1パック	1 個
純質量	0.452 kg
総質量	0.462 kg
関税率番号	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
製品説明	Crimping pliers for wire end ferrules

---