Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.001

圧着工具

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4054.001 - 圧着工具 スリーブ端子用

DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。



Features

品番	AS 4054.001
仕様	角度付き
製品説明	DIN 46228 パート 1 に準するスリーブ端子(絶縁カラー無し)および DIN 46228 パート 4 に準ずるスリーブ端子(絶縁カラー付き)の加工に使用します。
メリット	大きな導線断面積の場合でも大きな力を必要としない ばらつきのない高品質圧着を実現 圧着部に印が付いているので、それぞれの断面積に対する精度の高 い処理が可能です ロック機構付き
材質	高品質の特殊工具鋼
表面	つや消し、クロムめっき
塗装色	ハンドル:アントラシートとリタールパワーピンク
圧着	四角形圧着
ケーブル引き込みの向き	正面

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	高さ: 59 mm
	長さ: 198 mm
AWG	22 - 10
適用断面積	0.5 - 6 mm ²
1パック	1個
純質量	0.452
総質量	0.462
関税率番号	82032000
EAN	4028177807594
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3